



### 3 Form

- E mit Gewinde-Sackloch  
D mit Gewinde-Durchloch

| <sup>1</sup> d <sub>1</sub> | <sup>2</sup> d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | b | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | t <sub>1</sub> min. | t <sub>2</sub> |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 46                          | M 6                         | 13             | 6,5            | 6 | 22,5           | 6              | 12                  | 10             |
| 46                          | M 8                         | 13             | 8,5            | 6 | 22,5           | 6              | 15                  | 13             |
| 58                          | M 8                         | 16             | 8,5            | 7 | 26,5           | 7              | 15                  | 13             |
| 58                          | M 10                        | 16             | 10,5           | 7 | 26,5           | 7              | 18                  | 16             |

### Ausführung

Edelstahl-Feinguss 1.4308

matt gestrahlt

RoHS

<sup>4</sup>

MT

### Hinweise

GN 432 Flügelmuttern

GN 434 Flügelmuttern

GN 5345 Dreisterngriffe

DIN 6335 Kreuzgriffe

Seite

QVX

QVX

QVX

QVX

### Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

### Bestellbeispiel

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup>  
GN 834-46-M8-E-MT

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | d <sub>1</sub> |
| 2 | d <sub>2</sub> |
| 3 | Form           |
| 4 | Oberfläche     |