



d₁	d₂	Länge l			d₃	b	h₁	h₂
46	M 6	16	20	25	13	6	22,5	6
46	M 8	16	20	25	13	6	22,5	6
58	M 8	20	25	30	16	7	26,5	7
58	M 10	20	25	30	16	7	26,5	7

Ausführung

Edelstahl-Feinguss 1.4308

matt gestraht

RoHS

MT

Hinweise

GN 431 Flügelschrauben

GN 433 Flügelschrauben

GN 6335.5 Kreuzgriffschrauben

Seite

QVX

QVX

QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

1	d₁
2	d₂
3	Länge l
4	Oberfläche

GN 835-58-M10-25-MT