


Rastbolzen
GN 607 / GN 607.1




Rastbolzen
GN 822




Sechskantmutter

Rastbolzen
GN 613



Rastriegel
GN 612



Sechskantmutter



3.1

3.2

3.3

3.4



d	b	e	s
M 8 x 1	3,5	14,3	13
M 10 x 1	3,5	16,6	15
M 12 x 1,5	4	18,9	17
M 16 x 1,5	4,5	24,5	22
M 20 x 1,5	4,5	29,5	27

3.5

3.6

Ausführung



- Stahl
brüniert **BT**
- Edelstahl
nichtrostend, 1.4305 **—**
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Niedrige Sechskantmuttern GN 909 / GN 909.5 erweitern durch die kleineren Abmessungen die Montagemöglichkeiten von Rastbolzen und Rastriegeln.

3.7

3.8

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 909-M10x1-BT

- 1 d
- 2 Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 909.5-M12x1,5

- 1 d

3.9

