



- 3 Form**
F Lasche
L Winkel
- 4 Kennziffer**
1 mit Bohrung für Senkschrauben DIN 7991
2 mit Bohrung ohne Senkung

1 b	2 l ₁ Form F	2 l ₂ Form L	l ₃	m	d	s
20	40	20	10	20	5,2	3
30	60	30	15	30	6,3	4
40	80	40	20	40	8,3	5
45	90	45	22,5	45	8,3	5

Ausführung

- Stahlblech
 - verzinkt, blau passiviert
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt
 - kunststoffbeschichtet silber, RAL 9006, strukturmatt
- RoHS

5 Hinweis

Winkel und Laschen GN 967 werden insbesondere in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt. Flächengleiche bzw. rechteckige Verbindungen lassen sich so platzsparend und stabil realisieren.

Über die Profilsystemtechnik hinaus können die Winkel und Laschen für vielfältige Fixierungs- und Halteaufgaben z. B. im Vorrichtungsbau eingesetzt werden.

Bei der Kennziffer 2 sind die Bohrungen ohne Senkung ausgeführt, um die Befestigung mittels Zylinderschrauben, Muttern oder Nieten zu ermöglichen.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite QVX
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 2086
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 2096

Bestellbeispiel (Lasche)	1 b
	2 l ₁
	3 Form
GN967-40-80-F-1-SW	4 Kennziffer
	5 Oberfläche

Bestellbeispiel (Winkel)	1 b
	2 l ₂
	3 Form
GN967-30-30-L-1-SW	4 Kennziffer
	5 Oberfläche