




Ausführung	4	5
Beschläge		
Edelstahl 1.4301	NI	
Gurt		
Kunststoff, Polyester		
• gewoben		
• schwarz		● B
RoHS		
Technische Informationen		Seite
Anwendungsbeispiele		ganternorm.com
Kunststoff-Eigenschaften		2414
Edelstahl-Eigenschaften		2422

Halteriemen GN 1112 haben eine feste Länge. Sie begrenzen z. B. als Fangband den Öffnungswinkel von Türen und Klappen bzw. werden als Verstrebung oder Griff eingesetzt. Durch die fest vernähten Beschläge an den äußeren Enden können die Halteriemen am Einsatzort verschraubt oder vernietet werden.

Die Formen AD und BD lassen sich durch einen zusätzlichen Hakenverschluss schnell und einfach ein- oder aushängen. Die Form BF wird platzsparend am Gehäuse einer Verriegelung mit Außengewinde (z. B. GN 115) montiert und benötigen dadurch keine zusätzliche Befestigung.

Halteriemen GN 1112 dürfen nicht zum Heben von Lasten oder zum Zurren verwendet werden.

Bestellbeispiel	1	b ₁
	2	l ₁
	3	Form
	4	Werkstoff
	5	Farbe
GN 1112-25-600-BB-NI-B		