

1 Form

- DK** mit Dreikant
- VK7** mit Vierkant
- VK8** mit Vierkant
- SCH** mit Schlitz
- VDE** mit Doppelbart

3 Kennziffer


- 1 Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
- 2 Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben

Form DK

Form VK7 / VK8

Form SCH

Form VDE



2

Riegelabstand A

4	6	8	10	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	45	50
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ausführung

- Frontrahmen
Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
silber, RAL 9006, strukturmatt ● SW
● SR
- Schale
Kunststoff
- schwarzgrau (bei SW)
- hellgrau (bei SR)
- Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet schwarz (bei SW)
- verchromt (bei SR)
- Sonstige Teile
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- RoHS

4

Hinweis

Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll.

Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Türrahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten → Seite 1196 ff.
- Verriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7 → Seite 1222
- Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 (abschließbar) → Seite 1226
- Griffleisten mit Verriegelung GN 932 → Seite 1260

Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1266
- Auflauframpen GN 120.2 → Seite 1270

Bestellbeispiel

GN 115.10-SCH-20-2-SR

- 1 Form
- 2 Riegelabstand A
- 3 Kennziffer
- 4 Oberfläche