



1 Form
SC mit Schlüssel
 (Schließung einheitlich)

2

Riegelabstand A

6	10	14	18	20	22	24	26	28	30	34	38	40	50
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ausführung

- Verschlussmechanik
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- Riegel
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Schlüssel
Neusilber mit Kunststoffgriff
- Sonstige Teile
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

3

Hinweis

Abschließbare Edelstahl-Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Riegel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

siehe auch...

- *Konstruktions- und Montagehinweise* → Seite 1201
- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1196 ff.
- *Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Steckschlüssel)*
→ Seite 1202
- *Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Bedienelementen)*
→ Seite 1200

Zubehör

- Schutzkappen GN 120 → Seite 1268
- Öffnungsgriffe GN 120.1 → Seite 1269
- Auflauframpen GN 120.2 → Seite 1270

Auf Anfrage

- Schließung unterschiedlich

Bestellbeispiel

GN 115-SC-40-NI

1	Form
2	Riegelabstand A
3	Werkstoff