



d	max. Federdruck in N $\approx$	für Rastscheiben GN 187.4 / GN 189 - $d_0$	für Rastköpfe GN 187.5 - $d_0$
15	20	22	-
18	35	27	27
23	55	32	32
29	45	40	40

## Ausführung

- Edelstahl nichtrostend, 1.4310
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

## Hinweis

Druckfedern GN 187.2 werden beim Montieren zwischen die Rastscheiben GN 187.4 bzw. GN 189 und Rastköpfe GN 187.5 platziert und bewirken ein sicheres Trennen der Rastscheiben beim Lösen.

siehe auch...

- *Rastscheiben GN 187.4 (Stahl / Edelstahl)* → Seite 1100
- *Rastscheiben GN 189 (Kunststoff)* → Seite 1107
- *Rastköpfe GN 187.5 (Edelstahl)* → Seite 1104

Bestellbeispiel

GN 187.2-18

1 d