



1.1

1.2

1.3

1.4

1

2

d_1	d_2	a	b	h_1	$h_2 \approx$	Länge $l \approx$
16	M 8	7	12	12	36	56
20	M 10	9	14	14	44,5	70
25	M 12	11	18	18	55	87
32	M 16	15	22	22	68,5	109
40	M 20	18	28	28	87	140

2.1

Ausführung

3

- Stahlguss
- entgratet
- Spannfläche bearbeitet
- Edelstahl-Feinguss **NI**
- nichtrostend, 1.4308
- entgratet
- Spannfläche bearbeitet
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- *Doppelarmige Spannmuttern GN 99.7 (Stahl, verzinkt)* → Seite 507
- *Doppelarmige Edelstahl-Spannmuttern GN 99.8* → Seite 507

2.2

2.3

Auf Anfrage

- Doppelarmige Spannmuttern GN 206.1 kunststoffbeschichtet

2.4

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 206.1-32-M16

1 d_1

2 d_2

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 206.1-20-M10-NI

1 d_1

2 d_2

3 Werkstoff

