



2 Bohrungskennzeichen

- B** ohne Nabennut
K mit Nabennut DIN 6885-1 P9
V mit Vierkant DIN 79

1 d_1	3 d_2 Bohrung H7 Vierkant H11	d_3	d_4	h_1	h_2	$h_3 \approx$	Länge $l \approx$
25	8	6	16	14	5	35	45
32	10	8	20	18	6,5	48	62
40	12	10	30	22	8,5	77	95
52	16	14	40	28	11	96	136

Ausführung

Nabe / Schaft

Stahl
brüniert

Kugelknopf DIN 319

Kunststoff, Phenolharz (PF)
schwarz, glänzend

RoHS

Hinweise

GN 210 Schaltgriffe (Zink-Druckguss)

GN 750 Schaltnaben (Stahl)

Technische Informationen

Passfedernuten DIN 6885-1

Vierkante DIN 79

ISO-Passungen

Seite

QVX

QVX

QVX

QVX

QVX

Bestellbeispiel

GN 223-32-B10

1	d_1
2	Bohrungskennzeichen
3	d_2