



2 Kennzeichen	
MCR	mattverchromt
MCRS	mattverchromt, Standard Skala
	0...90, 100 Teilstriche, entspr. Skalier-Schema d <sub>1</sub> /100 A RA 0-10 20...90/10

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Skalensatz besteht aus 1 Teilring GN 264	
						2 Bundbuchsen	3 Blattfedern
30	27	24	33	16	23,7	GN 268-24-K...	GN 374-0,3-10
40	36	32	43	16	23,7	GN 268-32-K...	GN 374-0,4-10
60	55	50	63	16	25,7	GN 268-50-K...	GN 374-0,6-10
80	75	68	83	16	25,7	GN 268-68-K...	GN 374-0,8-10

Ausführung

Stahl

- Skalieransatz d<sub>1</sub> feingedreht
- blank, ohne Skala
- mattverchromt, ohne Skala
- mattverchromt, mit Standard-Skala
- Skala lasergraviert, schwarz abgesetzt



MCR  
MCRS

RoHS

Auf Anfrage

- spezielle Skalierungen (siehe auch Bestellschema)

Teilringe GN 264 können mit jeder beliebigen Skala geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das Bestellschema für Skalierungen zu verwenden.

Technische Informationen

	Seite
Bestellschema - Skalierungen	QVX
ISO-Passungen	QVX

Bestellbeispiel (blank, ohne Skala)

1 **GN 264-80**

1 d<sub>1</sub>

Bestellbeispiel (mattverchromt, ohne Skala)

1 **GN 264-40-MCR**

1 d<sub>1</sub>

2 Kennzeichen