


Montagehinweis



d ₁	Nennmaß	Klemmbereich Ø	d ₂	h max.	VE*
6,1		5,8...6,4	0,9	5	25
6,8		6,6...7	0,9	5	25
7,3		7...7,5	0,9	5	25
7,6		7,3...7,8	0,9	5	25
8,1		7,8...8,3	0,9	5	25
8,6		8,3...8,8	1	5,5	25
9,1		8,8...9,3	1	5,5	25
9,6		9,3...9,9	1	5,5	25
10,1		9,8...10,4	1	5,5	25
10,7		10,4...11	1,2	6,3	25
11,3		11...11,6	1,2	6,3	25
11,9		11,6...12,3	1,2	6,3	25
12,8		12,1...13,1	1,2	6,3	25
13,3		12,9...13,6	1,5	7,3	25
13,7		13,3...14,1	1,5	7,3	25
14		13,6...14,4	1,5	7,3	25
14,8		14,4...15,1	1,5	7,3	25
15,6		14,8...15,9	1,5	7,3	25
15,8		15,5...16,2	1,8	8,4	25
16,4		15,9...16,8	1,8	8,4	25
17,3		16,8...17,7	1,8	8,4	25
18,2		17,7...18,7	1,9	9,1	25
19,2		18,7...19,6	2	9,1	10
20,2		19,6...20,6	2	9,1	10
21,2		20,6...21,6	2	9,1	10

d ₁	Nennmaß	Klemmbereich Ø	d ₂	h max.	VE*
22,1		21,5...22,6	2	9,1	10
22,6		22...23,1	2,2	10,7	10
23,1		22,5...24	2,2	10,7	10
24,2		23,5...24,7	2,2	10,7	10
25,2		24,4...26	2,2	10,7	10
25,8		25,1...26,4	2,2	10,7	10
26,8		25,8...27,4	2,5	11,4	10
27,5		26,7...28,1	2,5	11,4	10
28,7		27,9...29,4	2,5	11,4	10
30		29,3...30,9	2,5	11,4	10
31,3		30,4...32	2,5	11,4	10
32,7		32...34,1	2,8	12,8	10
34,1		33,2...34,8	2,8	12,8	10
35		33,9...35,7	2,8	12,8	10
35,6		34,6...36,4	3	14	10
37,2		36,2...38	3	14	10
38,8		37,7...39,7	3	14	5
40		38...41	3	14	5
40,5		39,4...41,4	3	14	5
42,9		41...44	3,2	14,8	5
44,4		42,5...45,5	3,2	14,8	5
46		44...47	3,2	14,8	5
47		46...49	3,2	14,8	5
49,8		48,4...50,9	3,2	15,9	5
52		50,6...53,2	3,2	15,9	5

*VE = Verpackungseinheiten

Ausführung

Stahl
verzinkt

RoHS

Auf Anfrage

- weitere Klemmbereiche
- andere Werkstoffe

Drahtschellen GN 3017.5 befestigen bei Anwendungen mit geringen Drücken Schlauchleitungen auf Schlauchtüllen und Schlauchnippeln. Die Federkraft des gebogenen Drahts presst das elastische Schlauchmaterial an und sorgt so für eine dichte Verbindung. Zur Montage der Drahtschelle wird diese über die beiden Schenkel mit einer Zange geöffnet.

Hinweise ganternorm.com

DIN 3016 Halteschellen (Stahl, mit Elastomereinlage)

DIN 3017 Schlauchschellen (Stahl / Edelstahl)

DIN 3017 Gelenkbolzenschellen (Stahl / Edelstahl)

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 Werkstoff
GN3017.5-12,8-ST	