

Kenndaten der Standard-Ausführungen GN 331

Die Rohrgriffe tragen das CE-Zeichen, Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU

Not-Aus-Schalter	2-kanalig, Öffnerkontakte	
1. Taster mit 2 LED	Wechselkontakt	
	LED, rot und grün	
2. Taster	Schließerkontakt	
Anschlussart, Steckerbelegung	Stecker M12x1, 12-polig	
Schaltspannung / Schaltstrom	max. 24 V DC / max. 0,5 A	
Betriebsspannung (LEDs)	24 V DC ±15% / 10 mA	
Schutzart	Kennziffer 1: IP 67 (in verschraubtem Zustand) Kennziffer 2: IP 54	
Tasterfarbe	pro Taster wird ein Set Kappen mitgeliefert, in den Farben: rot, grün, blau	

Zusätzliche Varianten in Sonderausführung

Not-Aus-Schalter	1-kanalig	
Anzahl der Taster > 2 Taster wahlweise mit	Schließerkontakt	
	Öffnerkontakt	
	Wechselkontakt	
Taster mit Beschriftungsfeld		