





elesa
Original design THR.

3 Kennziffer
1 ohne Entlüftungsbohrung



1 d ₁	2 d ₂	l ₁	l ₂	s
32	G 1/2	29	11	4
37	G 3/4	32,5	12	5
44	G 1	36	13	6

Ausführung

Verschlusschraube

Kunststoff, Polyamid (PA)

schwarz, matt

O-Ring

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Einsatztemperatur

-30 °C bis +100 °C

4

● B

RoHS

Verschlusschrauben GN 443 sind mit dem Außendurchmesser d₁ auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der O-Ring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist er unverlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Hinweise	Seite
GN 741 GN 742 Verschlusschrauben (mit Außensechskant)	QVX
GN 745 GN 745.2 Verschlusschrauben (mit Dichtung / mit O-Ring)	QVX
GN 441 GN 442 Verschlusschrauben (Aluminium)	QVX
GN 443.13 Verschlusschrauben (Kunststoff, mit Verliersicherung)	QVX
GN 548.1 Einfülldeckel (Kunststoff)	QVX

Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Zubehör	
GN 7490 Schweißmuffen (Stahl / Edelstahl)	QVX

Bestellbeispiel	1 d ₁
GN 443-44-G1-1-B	2 d ₂
	3 Kennziffer
	4 Farbe