



2 Form

- A** Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
- B** Schnappverschluss mit Verriegelung, mit Fingergriff

1 Montagehinweis / Bohrbild

b	Haltekraft F_H in N (bei Form A mit 1 mm Abstand)
57	100

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 80 °C
 - schwarz, matt **SW**
 - grau, matt **LG**
- Abdeckung
Kunststoff (Polybutylenterephthalat PBT)
- Unterlegblech
Stahl, brüniert
- Druckfeder
Edelstahl
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- **RoHS**



Hinweis

Türschnäpper GN 449.1 eignen sich für den Anbau an Profilsystemen und ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Schwenktüren.

Durch die Langlöcher lassen sich die Türschnäpper auch auf Profilsystemen unterschiedlicher Querschnitte montieren. Zusätzlich kann der für die Funktion notwendige Abstand von 1 mm zwischen den Einzelementen einfach justiert werden.

Durch den Rastschieber erfolgt bei der Form A die Zuhaltung kraftschlüssig, bei der Form B formschlüssig. Zum Öffnen muss bei der Form B die Entriegelung über den Fingergriff erfolgen.

Türschnäpper GN 449.1 werden unmontiert geliefert.

siehe auch...

- *Kugelschnäpper GN 450* → Seite 1262
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965* → Seite 2086
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968* → Seite 2096

Bestellbeispiel

GN 449.1-57-B-SW

1	b
2	Form
3	Farbe