



elesa  
Original design M.243



Länge l	a	b	d	h	t min.
86 ±0,5	17	26	M 6	43	12
117 ±0,5	20	30	M 8	54	13
179 ±1,0	20	30	M 8	62	13

### Ausführung

#### Griff

- Kunststoff, Phenolharz (PF)
- Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C
  - schwarz, glänzend
  - Pressgrat sauber poliert

#### Gewindebuchsen

Messing

RoHS

Bügelgriffe GN 525 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.

#### Hinweise

GN 565 Bügelgriffe (Aluminium)

Seite

QVX

#### Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

Festigkeitswerte

QVX

QVX

Bestellbeispiel

GN 525-117

1 Länge l