



- 3 Form**
- E** mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
  - C** mit Abdeckkappe (Sackloch H9)
  - D** ohne Abdeckkappe (Gewinde-Durchloch)

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> Form E			d <sub>3</sub> Form D			d <sub>4</sub> H9 Form C		d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub> min.
25*	M 4	M 5	M 6	-	-	-	-	-	13	8	19	8	10	-
32	M 5	M 6	M 8	M 5	M 6	M 8	B 6	-	15	10	23	10	12	12
40	M 6	M 8	-	M 6	M 8	-	B 8	-	17	13	27	12	18	14
40	M 10	-	-	M 10	-	-	-	-	17	13	27	12	17	-
50	M 8	M 10	M 12	M 8	M 10	M 12	B 8	B 10	19	15	32	14	20	14
63	M 8	M 10	M 12	M 8	M 10	M 12	B 8	B 10	22	19	37	16	26	20
74	M 12	M 14	-	M 12	M 14	-	B 8	B 12	26	17	43,5	22	26	20
74	M 16	-	-	M 16	-	-	B 16	-	26	17	43,5	22	31	20
84	M 12	M 16	-	M 12	M 16	-	B 12	B 16	28	22	44	21	25	25
95*	M 16	-	-	-	-	-	-	-	32	19	46	21	22	-

\* nur in schwarz lieferbar

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast (Polypropylen PP)  
- verstärkt, schlagfest  
- temperaturbeständig bis 90 °C  
- schwarz, matt
- Form E und D  
Buchse Messing
- Form C  
Buchse Stahl
- Farbe der Abdeckkappe (nur Form E):  
schwarz, RAL 7021, matt  
orange, RAL 2004, matt  
grau, RAL 7035, matt  
gelb, RAL 1021, matt  
blau, RAL 5024, matt  
rot, RAL 3000, matt  
grün, RAL 6017, matt

- -
- DOR
- DGR
- DGB
- DBL
- DRT
- DGN

- ISO-Passungen → Seite 2151
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

**Hinweis**

Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

siehe auch...

- Sterngriffe GN 5337.7 (Buchse Edelstahl) → Seite 562
- Sterngriffe GN 5337 (Duroplast) → Seite 556
- Sterngriffe GN 5337.4 (Buchse Edelstahl) → Seite 564
- Softline-Sterngriffe GN 5337.6 → Seite 566
- Sterngriffe GN 5337.2 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel (Abdeckkappe schwarz)	1 d <sub>1</sub>
	2 d <sub>2</sub> (d <sub>3</sub> , d <sub>4</sub> )
<b>GN 5337.2-40-M8-E</b>	3 Form

Bestellbeispiel (Abdeckkappe farbig)	1 d <sub>1</sub>
	2 d <sub>2</sub>
<b>GN 5337.2-32-M5-E-DBL</b>	3 Form
	4 Farbe der Abdeckkappe