



elesa
Original design EBP. / DS-EBP.



- 3 Form**
- A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
 - B Montage von der Bedienseite

Distanzbuchse GN 628.2

1 l_1	2 d_1 Form A	2 d_2 Form B	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	h_3	l_2	l_3 min.	s	sw	t_1	t_2
94 -1	M 5	-	22	22,5	6,5	35	-	18	116	72	7,5	-	10	-
94 -1	M 6	6,5	22	22,5	6,5	35	17	18	116	72	7,5	10	12	6,5
117 ±0,5	M 6	6,5	26	26,5	8,5	39	7	19,5	143	91	8,5	10	12	19,5
117 ±0,5	M 8	8,5	26	26,5	8,5	39	18	19,5	143	91	8,5	13	13	8,5
120 ±0,5	M 6	6,5	27	26,5	8,5	40,5	17,5	19,5	147	93	9,5	10	12	10,5
120 ±0,5	M 8	8,5	27	26,5	8,5	40,5	17,5	19,5	147	93	9,5	13	13	10,5
132 ±0,5	M 6	-	27	-	-	42	-	-	159	105	9,5	-	13	-
132 ±0,5	M 8	8,5	27	26,5	8,5	42	17,5	19,5	159	105	9,5	13	13	10,5
150 ±1	M 8	8,5	28	29	9	45	18	20,5	180	122	9,5	13	13	14
179 ±1	M 8	8,5	29	29	9	51	19	20,5	208	150	9,5	13	13	16
179 ±1	M 10	-	29	-	-	51	-	-	208	150	9,5	-	13	-

Ausführung

Griff

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

Gewindebuchsen bei Form A
Messing

Abdeckkappen

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- schwarzgrau, RAL 7021, matt
- orange, RAL 2004, matt
- grau, RAL 7035, matt
- gelb, RAL 1021, matt
- blau, RAL 5024, matt
- rot, RAL 3000, matt
- grün, RAL 6017, matt

- **DSG**
- **DOR**
- **DGR**
- **DGB**
- **DBL**
- **DRT**
- **DGN**

RoHS

Technische Informationen

Produktfamilie Ergostyle®	QVX
Festigkeitswerte	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bügelgriffe GN 628 sind auf die Produktfamilie Ergostyle abgestimmt und zeichnen sich durch eine ergonomische Formgebung aus. Darüber hinaus dienen sie als Komplementärgriff zu den Bügelgriffen GN 628.4 und GN 628.5 mit elektrischer bzw. pneumatischer Schaltfunktion. Die Abdeckkappen werden bei Form A montiert, bei Form B lose beigelegt geliefert. Der Abstand zur Anschraubfläche kann mit Distanzbuchsen GN 628.2 vergrößert werden.

Hinweise

	Seite
GN 628.1 Bügelgriffe (aus antimikrobiellem Kunststoff)	QVX
GN 628.3 Bügelgriffe (aus flexiblem Kunststoff)	QVX
GN 628.4 Bügelgriffe (mit elektrischer Schaltfunktion)	QVX
GN 628.5 Bügelgriffe (mit pneumatischer Schaltfunktion)	QVX

Bestellbeispiel

1 l_1	
2 d_1 (d_2)	
3 Form	
4 Farbe (Abdeckkappen)	
GN 628-150-8,5-B-DSG	

Bestellbeispiel (Distanzbuchse)

5 h_3	
GN 628.2-20,5	