



3 Form

- E mit Gewinde-Sackloch (Abdeckkappe)
- D mit Gewinde-Durchloch

| d ₁ | 2 | | | 2 | | | d ₃ | d ₄ | d ₅ | b | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ |
|----------------|--------|------|-----|----------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | GN 634 | | | GN 634.1 | | | | | | | | | | |
| 40 | M 5 | M 6 | M 8 | M 5 | M 6 | M 8 | 13,5 | 8,5 | 10 | 6 | 20 | 4 | 12 | 18 |
| 48 | M 5 | M 6 | M 8 | M 6 | M 8 | - | 13,5 | 8,5 | 10 | 7 | 24 | 5,5 | 12 | 22 |
| 55 | M 6 | M 8 | - | M 8 | - | - | 16 | 10,5 | 12 | 8 | 28 | 6,5 | 18 | 25 |
| 63 | M 8 | M 10 | - | M 10 | - | - | 19 | 10,5 | 14 | 9 | 32 | 7,5 | 20 | 29 |
| 70 | M 8 | M 10 | - | M 10 | - | - | 20 | 13 | 15 | 10 | 36 | 8 | 20 | 32 |

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

• **GN 634**
Buchse Messing

• **GN 634.1**
Buchse Edelstahl
nichtrostend, 1.4305

- Farbe der Abdeckkappe (matt):
schwarzgrau, RAL 7021
orange, RAL 2004
grau, RAL 7035
gelb, RAL 1021
blau, RAL 5024
rot, RAL 3000
grün, RAL 6017

- DSG
- DOR
- DGR
- DGB
- DBL
- DRT
- DGN

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166

• RoHS

Auf Anfrage

- komplett in Edelstahl



Hinweis

Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634 / GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

siehe auch...

- *Produktfamilie Ergostyle®* → Seite 18
- *Flügelmuttern GN 640 (kleine Bauform)* → Seite 612
- *Edelstahl-Flügelmuttern GN 834* → Seite 618
- *Flügelschrauben GN 633* → Seite 608
- *Flügelmuttern GN 634 / GN 634.1 mit Verliersicherung GN 111.7*
→ Seite 2084

Bestellbeispiel (Buchse Messing)

GN 634-55-M8-E-DSG

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 3 | Form |
| 4 | Farbe der Abdeckkappe |

Bestellbeispiel (Buchse Edelstahl)

GN 634.1-55-M8-E-DSG

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 3 | Form |
| 4 | Farbe der Abdeckkappe |