




elesa
Original design EWN.B-RC / -LP



4 Form
R mit Ringöse
P mit Kunststoff-Kugelschleife

d ₁	d ₂			b	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	r
	Messing		Edelstahl							
48	M 5	M 6	-	7	13,5	24	5,5	12	22	20,5
55	M 6	M 8	M 8	8	16	28	6,5	18	25	21,5
63	M 8	M 10	M 10	9	19	32	7,5	20	29	22,5

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
• glasfaserverstärkt
• schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

Gewindebuchse
• Messing
• Edelstahl 1.4305

Abdeckkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzgrau, RAL 7021, matt

Ringöse / Kugelschleife
Kunststoff, Polyacetat (POM)
schwarz

Schlüsselring bei Form P
Edelstahl 1.4310
chemisch geschwärzt

Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C

RoHS

Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634.13 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Über die angebrachte Ringöse können Flügelmuttern GN 634.13 mit einer Kugelschleife oder einem Halteseil unverlierbar befestigt werden. In der Form P werden sie montiert mit Ringöse und Kugelschleife geliefert.

Hinweise

GN 640 Flügelmuttern (kleine Bauform)
GN 834 Flügelmuttern
GN 633 Flügelschrauben
GN 634 | GN 635 Flügelmuttern (mit Verliersicherung GN 111.7)

Technische Informationen

Produktfamilie Ergostyle®
Kunststoff-Eigenschaften
Edelstahl-Eigenschaften

Seite
QVX
QVX
QVX
QVX

Zubehör	Seite
GN 111.3 Schlüsselringe (Edelstahl)	QVX
GN 111 Kugelschleifen (Messing)	QVX
GN 111.5 Kugelschleifen (Edelstahl)	QVX
GN 111.2 Halteseile (Edelstahl)	QVX
GN 111.8 Halteseile (Edelstahl Güteklasse 4)	QVX
GN 111.4 Spiral-Halteseile (Kunststoff)	QVX

Bestellbeispiel

1 d₁
2 d₂
3 Werkstoff
4 Form

GN 634.13-48-M6-M-R