





Zylinderschraube
DIN 7984-M6-20

Blindnietmutter




Original design APC.

Montagehinweis

Bohrung
einbringenBlindnietmutter
montierenAdapter mit der
Zylinderschraube
unter den Halter
schiebenAdapter und
Halter fest-
schraubenFlächenelement
montieren

| d Rohr-Ø von - bis | Artikel-Nr. |
|--------------------------|----------------|
| 30 - 34 | GN 649.1-30-34 |
| 40 - 43 | GN 649.1-40-43 |
| 48 - 52 | GN 649.1-48-52 |

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - grau, RAL 7042, matt
 - temperaturbeständig bis 80 °C
- flache Zylinderschraube DIN 7984-M6
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- Blindnietmutter M6
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Adapter 649.1 erlauben die Montage von Haltern für Flächenelemente GN 649 an Rundrohre.

Zur Montage der Blindnietmutter M6 ist eine marktübliche Blindnietmutterzange bzw. ein Setzgerät erforderlich.

Die Blindnietmutter und die flache Zylinderschraube DIN 7984-M6 gehören zum Lieferumfang.

Bestellbeispiel



GN 649.1-30-34

1 d