



¹ d ₁	² d ₂	³ l ₁ ±1	b	h	l ₂	l ₃	l ₄	t min.	
30	M 6	M 8	400	22	90	440	360	480	15
30	M 6	M 8	500	22	94	540	460	580	15
30	M 6	M 8	600	22	98	640	560	680	15

Ausführung

Griffrohr

- Wandstärke 1,5 mm
- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - GrifffüÙe / Deckel schwarz, matt ● **EL**
 - eloxiert, naturfarben
 - GrifffüÙe / Deckel, schwarz, matt ● **ES**
 - eloxiert, naturfarben
 - GrifffüÙe silber / Deckel hellgrau, matt ● **NG**
- Edelstahl 1.4301
 - geschliffen, matt glänzend ● **NG**
 - GrifffüÙe / Deckel schwarz, matt

GrifffüÙe

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet, strukturmatt
 - schwarz, RAL 9005 bei SW / EL / NG
 - silber, RAL 9006 bei ES
- Gewindebuchse Stahl verzinkt

Deckel

- Kunststoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
 - schwarz, matt bei SW / EL / NG
 - hellgrau, matt bei ES

RoHS

Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogenen Form ein modernes Maschinendesign. Aufgrund der angewandten Fertigungsverfahren können Sonderlösungen, z. B. mit abweichendem Bogenradien oder anderen Fußhöhen realisiert werden.

Hinweise	Seite
GN 666 Rohrgriffe (Montage von der Rückseite)	QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel	
¹ d ₁	
² d ₂	
³ l ₁	
⁴ Oberfläche	
GN 666.4-30-M6-500-EL	