


elesa
Original design ADT

Montagebeispiele



1 d_1			2 a		3 b		d_2	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	s	für Bügelgriffe
Nennmaß	min.	max.												
30	28,6	32	14	23	5	1,5	11	45	5,5	1,5	1,5	1,5	1,5	GN 725.1-86
30	28,6	32	16	25	6	1,5	13	51	6,5	1,5	1,5	1,5	1,5	GN 725.1-117

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarz, matt

RoHS

Adapter GN 725.2 ermöglichen die Montage von Bügelgriffen GN 725.1 an Rundrohren mit einem Durchmesser von 28,6 mm bis 32 mm.

Hinweise

GN 725.1 Bügelgriffe (Kunststoff)

Seite

QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN 725.2-30-14-23

- 1 d_1
- 2 a
- 3 b

