


GN 745.2



2 Kennziffer

- 1 ohne Entlüftungsbohrung
- 2 mit Entlüftungsbohrung



d_1				d_2	d_3	$e \approx$	l_1	l_2	s	
GN 745				GN 745.2	Entlüftungsbohrung					
G 1/8	M 10 x 1,5	M 12 x 1,5	-	-	2	15	22	9	16	19
G 1/4	M 14 x 1,5	-	-	G 1/4	2	15	22	9	17	19
G 3/8	M 16 x 1,5	-	-	G 3/8	2	17,5	25,5	9	18	22
G 1/2	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	-	G 1/2	2	21	32	11	20	27
G 3/4	M 22 x 1,5	M 25 x 1,5	M 26 x 1,5	G 3/4	2	25	37	12	22	32
G 1	M 35 x 1,5	-	-	G 1	2	31	44	13	23	38
G 1 1/4	M 40 x 1,5	-	-	G 1 1/4	2	38	53,5	14	26	46
G 1 1/2	-	-	-	G 1 1/2	2	46	63,5	15	28	55

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarz, matt
- Dichtung
 - Gummi NBR (Perbunan®)
- O-Ring
 - Gummi NBR (Perbunan®)
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS


Hinweis

Passend zu Verschlusschrauben GN 745 sind selbstklebende, matt-eloxierte Alu-Plättchen (0,3 mm dick) in den Größen $d_3 = 15$ bis 31 lieferbar.

siehe auch...

- *Verschlusschrauben GN 740 (rot, mit Ablasssymbol)* → Seite 1586
- *Verschlusschrauben GN 747 (mit Einfüllsymbol)* → Seite 1587
- *Verschlusschrauben GN 741 / GN 742 (Aluminium)* → Seite 1590

Zubehör



Bestellbeispiel (mit Flachdichtung)	1	d_1
	2	Kennziffer

Bestellbeispiel (mit O-Ring)	1	d_1
	2	Kennziffer

Bestellbeispiel (Alu-Plättchen)	3	d_3
---------------------------------	---	-------