



<sup>1</sup> d <sub>1</sub>	<sup>2</sup> d <sub>2</sub>	b	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ≈	t min.
32	M 5	4	9	18	3	8
32	M 6	4	9	18	3	9
40	M 6	4	11	21	3	9
40	M 8	4	11	21	3	12
50	M 8	6	13	26	3	12
50	M 10	6	13	26	3	15
63	M 10	11	16	33	4	15
63	M 12	11	16	33	4	18

**Ausführung**

Edelstahl-Feinguss 1.4408 (A4)

- matt gestrahlt
- poliert



MT  
PL

RoHS

Flügelmuttern GN 8340 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkraften erzielen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelmuttern darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

**Hinweise**

Hinweise	Seite
GN 8341 Flügelmuttern (Hygienic Design)	QVX
GN 8350 Flügelschrauben	QVX
GN 432 Flügelmuttern	QVX
GN 434 Flügelmuttern	QVX
GN 834 Flügelmuttern	QVX
GN 5063 T-Griffe	QVX

**Technische Informationen**

Edelstahl-Eigenschaften	QVX
-------------------------	-----

**Bestellbeispiel**

GN 8340-32-M5-MT

<sup>1</sup>	d <sub>1</sub>
<sup>2</sup>	d <sub>2</sub>
<sup>3</sup>	Oberfläche