



Form TF



Funktionsprinzip



2 Form

- T** mit Zugachse, mit Gegenhalter
- TF** ohne Zugachse, ohne Gegenhalter
- TG** mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Öse
- TT** mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit T-Stück
- TU** mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Haken




Größe	F_H in N Haltekraft	a	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	$h_1 \approx$	h_2	h_3	h_4
500	5000	19	50	49	35	34	18	38	10	M 8	6,5	6,7	7	8	45	17	30	28
1000	10000	28	61	63	50	41	26	50	11	M 10	8,5	8,5	9	10	56	20	40,5	39


Größe	$l_1 \approx$	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$ Form TG	$l_4 \approx$ Form TT	$l_5 \approx$ Form TU	l_6	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6	$r \approx$	s	t	w_1 Hub	$w_2 \approx$ Verstellweg
500	197	33	76,5	76,5	76,5	34	19	33,5	19	22,3	8	25,4	35	3	16	83	8
1000	242	34	95,5	93	93	42	32	45	31	25,4	8	31	45	4	19	110	12







Form **TG**
Zuganker mit Öse



Form **TT**
Zuganker mit T-Stück



Form **TU**
Zuganker mit Haken



Ausführung

- **Stahl**
 - Einsatzstahl C10 verzinkt, blau passiviert
 - Zuganker Stahl St 37 verzinkt, blau passiviert
- **Edelstahl** nichtrostend, 1.4301 **NI**
- alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff rot, ölbeständig
- **Edelstahl-Eigenschaften** → Seite 2166
- **RoHS**



Hinweis

Verschlossspanner GN 850.1 sind besonders für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln, Klappen und Formen geeignet.

Beim Spannen wird die Schwenkbewegung des Betätigungshebels in eine Axialbewegung der Zugachse / des Zughakens umgewandelt und sorgt für ein formschlüssiges Halten.

Verschlossspanner der Form T sind mit einer am Spannarm fest verbundenen Zugachse ausgestattet. Die Form TF kann durch das Anbringen von individuellen Zugankern für spezifische Anwendungen verwendet werden. Zuganker von Verschlossspannern der Formen TG, TT und TU sind entlang des Vestellwegs w_2 justierbar.

siehe auch...

- *Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern* → Seite 698
- *Verschlossspanner GN 850.2 (Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung)* → Seite 754

Bestellbeispiel (Stahl)	1	Größe
	2	Form
GN 850.1-500-TF		

Bestellbeispiel (Edelstahl)	1	Größe
	2	Form
	3	Werkstoff
GN 850.1-1000-TG-NI		