



1 **2** **3**

Klemmhebel mit Schraube

l_1	d_1	l_2	d_2	h_1	$h_2 \approx$
45	M 6	20	10	9	34
63	M 6	20	10	12	44

1 **2**

Klemmhebel mit Innengewinde

l_1	d_3	l_2	d_2	h_1	$h_2 \approx$
63	M 8	-	-	-	45
78	M 8	-	-	-	54
78	M 10	-	-	-	54
92	M 10	-	-	-	64

Ausführung

- Griffkörper
Edelstahl-Feinguss 1.4308
matt gestrahlt **GS**
- Buchse / Schraubeneinsatz
Edelstahl 1.4305
- Halteschraube
Edelstahl 1.4305
- Druckfeder
Edelstahl 1.4310
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 ersetzen bei Klemmverbindern und Verfahrsschlitzen aus Edelstahl die Innensechskantschrauben DIN 912 bzw. die Muttern DIN 917.

In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrsschlitzen ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.

Bestellbeispiel (Innengewinde)

1	l_1
2	d_3
4	Oberfläche

GN 911.3-63-M8-GS

Bestellbeispiel (Schraube)

1	l_1
2	d_1
3	l_2
4	Oberfläche

GN 911.3-45-M6-20-GS

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9