

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens (Seite 1744), sowie mit den gängigen Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutzensteine (Seite 1748 / 1776) bzw. Hammerkopfschrauben (Seite 1779) oder -muttern (Seite 1778) lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend in der Nut der Profile montieren.

- für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
- für Rastermaß 30, 40 und 45 mm



GN 565.1
Biegelgriffe
Aluminium,
Montage
von der Bedienseite
[Seite 89](#)



GN 565.2
Schräge Biegelgriffe
Aluminium
[Seite 88](#)



GN 630.1
Biegelgriffe
Kunststoff
ganternorm.com



GN 528
Biegelgriffe
Kunststoff
[Seite 100](#)



GN 728
Biegelgriffe
Aluminium
[Seite 104](#)



GN 728.5
Biegelgriffe
Edelstahl
[Seite 104](#)



GN 628
Biegelgriffe
Kunststoff
[Seite 113](#)



GN 629
Biegelgriffe
Kunststoff,
mit Abdeckkappe
[Seite 122](#)



GN 629.1
Biegelgriffe
Kunststoff
[Seite 122](#)



GN 181
Befestigungssätze
Zink-Druckguss,
zur Montage v. Biegelgriffen
von der Bedienseite
[Seite 140](#)



GN 328
Biegelgriffe
Aluminium
[Seite 142](#)



GN 328.5
Biegelgriffe
Edelstahl-Feinguss
[Seite 142](#)



GN 333.1
Rohrgriffe
Rohr Aluminium,
Füße Zink-Druckguss
[Seite 158](#)



GN 333
Rohrgriffe
Rohr Aluminium,
Füße Zink-Druckguss
[Seite 164](#)



GN 667
Biegelgriffe
Aluminium,
Endstücke Kunststoff
[Seite 166](#)



GN 667
Biegelgriffe
Edelstahl,
Endstücke Kunststoff
[Seite 166](#)





GN 334.1
Ovalrohrgriffe
Rohr Aluminium,
Füße Zink-Druckguss
[Seite 168](#)



GN 335
Ovalrohrgriffe
Rohr Aluminium,
Füße Zink-Druckguss
[ganternorm.com](#)



GN 630
Griffleisten
Kunststoff
[ganternorm.com](#)



GN 412
Rastbolzen
Zink-Druckguss,
mit Anschraubflansch,
mit / ohne Rastsperr
[Seite 884](#)



GN 416
Federriegel
Führung Zink-Druckguss,
Raststift Stahl,
mit Anschraubflansch
[Seite 885](#)



GN 416.1
Raststücke
für Federriegel GN 416,
Zink-Druckguss
[Seite 886](#)



GN 417.1
Raststücke
für Rastbolzen GN 417,
Stahl / Edelstahl-Feinguss
[Seite 887](#)



GN 417
Rastbolzen
Zink-Druckguss,
mit Zugring / Zugöse,
ohne Rastsperr
[Seite 888](#)



GN 417
Rastbolzen
Edelstahl-Feinguss,
mit Zugring / Zugöse,
ohne Rastsperr
[Seite 888](#)



GN 417
Rastbolzen
Stahl,
mit Knopf,
mit / ohne Rastsperr
[Seite 889](#)



GN 417
Rastbolzen
Edelstahl,
mit Knopf,
mit / ohne Rastsperr
[Seite 889](#)



GN 722.6
Rastbolzen
Stahl,
mit Anschraubflansch,
ohne Rastsperr
[Seite 890](#)



GN 722.6
Rastbolzen
Edelstahl,
mit Anschraubflansch,
ohne Rastsperr
[Seite 890](#)



GN 722.6
Rastbolzen
Stahl,
mit Anschraubflansch,
mit Rastsperr, mit Zugring
[Seite 891](#)



GN 722.6
Rastbolzen
Edelstahl,
mit Anschraubflansch,
mit Rastsperr, mit Zugring
[Seite 891](#)



GN 722.6
Rastbolzen
Stahl,
mit Anschraubflansch,
mit Rastsperr, mit Riegel
[Seite 892](#)



GN 722.6
Rastbolzen
Edelstahl,
mit Anschraubflansch,
mit Rastsperr, mit Riegel
[Seite 892](#)



GN 724.6
Rastbolzen
Stahl / Edelstahl,
mit Anlaufschräge,
mit Anschraubflansch
[Seite 894](#)



GN 412.1
Haltestücke
Zink-Druckguss,
für Rastbolzen /
Rastriegel
[Seite 914](#)



GN 612.2
Rastriegel
Stahl,
mit Anschraubflansch
[Seite 926](#)



**GN 612.9
Rastriegel**
Zink-Druckguss,
mit Anschraubflansch
Seite 927



**GN 722.3
Federriegel**
Stahl,
mit Anschraubflansch
Seite 928



**GN 722.3
Federriegel**
Edelstahl,
mit Anschraubflansch
Seite 928



**GN 724.3
Federriegel**
Stahl / Edelstahl,
mit Anlaufschräge,
mit Anschraubflansch
Seite 930



**GN 3492
Seitendruckstücke**
Edelstahl
Seite 973



**GN 1050
Schnellverschluss-
Kupplungen**
Gehäuse Aluminium
Seite 1118



**GN 1050.1
Zapfen**
für Schnellverschluss-
Kupplungen GN 1050,
Stahl
Seite 1120



**GN 1050.2
Flansche**
für Schnellverschluss-
Kupplungen GN 1050,
Stahl
Seite 1121



**GN 449.1
Türschnäpper**
Kunststoff,
justierbar,
mit/ohne Fingergriff
ganternorm.com



**GN 449.4
Schnappverschlüsse**
Kunststoff,
mit Griffmulde
Seite 1248



**GN 936
Griffleisten
mit Verriegelung**
Zink-Druckguss,
mit/ohne Schloss
Seite 1250



**GN 4490
Kugelschnäpper**
Zink-Druckguss
Seite 1252



**GN 4490
Kugelschnäpper**
Edelstahl
Seite 1252



**GN 4490.1
Montagebleche**
Edelstahl,
für GN 4490
ganternorm.com



**GN 4490.2
Montagebleche**
Edelstahl,
dreiteilig,
für GN 4490
ganternorm.com



**GN 702
Sperrriegel**
Zink-Druckguss,
mit 4 Raststellungen
Seite 1256



**GN 938
Scharniere**
Zink-Druckguss,
für Flächenelemente
Seite 1304



**GN 2295
Scharniere**
Aluminium,
dreiteilig
Seite 1322



**GN 2295
Scharniere**
Aluminium,
dreiteilig,
vertikal verlängert
Seite 1323



**GN 2291
Scharnierflügel**
Aluminium,
mit / ohne Führungssteg
ganternorm.com





GN 159
Scharniere
Kunststoff
Seite 1324



GN 159.1
Doppel-Scharniere
Kunststoff
ganternorm.com



GN 161
Scharniere
Zink-Druckguss
ganternorm.com



GN 127
Scharniere
Zink-Druckguss,
justierbar
Seite 1368

ROST
FREI
A4



GN 127
Scharniere
Edelstahl,
justierbar
Seite 1368



GN 236
Scharniere
Kunststoff,
justierbar
Seite 1369



GN 151.4
Scharniere
Kunststoff,
justierbar
durch Langlöcher
ganternorm.com



GN 2292
Scharniere
Aluminium,
mit Führungssteg,
aushängbar
ganternorm.com



GN 2294
Scharniere
Aluminium,
aushängbar
ganternorm.com



GN 139.1
**Sicherheits-
Schaltscharniere**
Zink-Druckguss
Seite 1390



GN 139.2
Scharniere
Zink-Druckguss,
ohne Schalter
Seite 1390



GN 139.3
Montageplatte
Stahl,
für Scharniere
GN 139.1 / GN 139.2
ganternorm.com



GN 139.4
Montageplatte
Zink-Druckguss,
für Scharniere
GN 139.1 / GN 139.2
ganternorm.com



GN 239.6
**Sicherheits-
Schaltscharniere**
Kunststoff
Seite 1394



GN 239.7
Scharnier
Kunststoff,
ohne Schalter
Seite 1394



GN 239.8
Montageplatten
Kunststoff,
für Scharniere
GN 239.6 / GN 239.7
ganternorm.com



GN 239.4
Schaltscharniere
Kunststoff
Seite 1396



GN 239.3
Scharnier
Kunststoff,
ohne Schalter
Seite 1396




GN 145
**Flansch-
Klemmverbinder**
Aluminium
Seite 1814

ROST
FREI
A4



GN 145
**Flansch-
Klemmverbinder**
Edelstahl
Seite 1814



GN 146.3
Flansch-Klemmverbinder
Aluminium
Seite 1815



GN 146.9
Flansch-Klemmverbinder
Kunststoff
Seite 1817



GN 162.3
Fuß-Klemmverbinder
Aluminium / Edelstahl
Seite 1820



GN 231
Rohrschellen
Aluminium
Seite 1830



GN 271
Laschen-Klemmverbinder
Aluminium
Seite 1834



GN 271
Laschen-Klemmverbinder
Edelstahl
Seite 1834



GN 281
Gelenk-Klemmverbinder
Aluminium / Edelstahl
Seite 1838



GN 271.4
Sensorhalter
Aluminium
ganternorm.com



GN 473
Fuß-Klemmhalter
Aluminium
Seite 1860




GN 175
Fuß-Klemmhalter
Kunststoff
Seite 1861



GN 477
Klemmhalter
Aluminium
Seite 1862



GN 480
Flanschbolzen
Stahl
Seite 1876



GN 485
Fuß-Laschen-Klemmhalter
Aluminium
Seite 1877



GN 967
Winkel, Laschen
Stahlblech,
für Profilsysteme
Seite 1886



GN 3490
Gewindeflansche
Stahlfeinguss,
für Profilsysteme
Seite 1887



GN 939
Halter für Flächenelemente
Zink-Druckguss
Seite 1888



GN 938.1
Nutensteine
Zink-Druckguss,
für GN 938 / GN 939
Seite 1891



GN 649
Halter für Flächenelemente
Kunststoff
Seite 1892



GN 4470
Magnetverschlüsse
mit gummierter Haftfläche
Seite 2244



GN 56
Haltemagnete
Gehäuse Kunststoff
ganternorm.com

