



- 2 Form**
Betätigung
DK6,5 mit Dreikant h=6,5
DK7 mit Dreikant h=7
VK6 mit Vierkant SW6
VK7 mit Vierkant SW7
VK8 mit Vierkant SW8
VDE5 mit Doppelbart d₂=5,6
SCH mit Klinge / Schlitz

1

l ₁	l ₂	b	d ₁	d ₂	h	s	sw	Form				für Verriegelungen
55	34	32	11,4	-	6,5	1,3	6	DK6,5	VK6	-	SCH	GN 115.1 / GN 115.6
86	53	50	14	5,6	7	1,8	7	DK7	VK7	VDE5	SCH	GN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 GN 119 / GN 119.3 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
86	53	50	14	-	-	-	8	-	VK8	-	-	GN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 GN 119 / GN 119.3 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5

Ausführung

3

- Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt



- RoHS

Bestellbeispiel

GN 119.2-86-VK8-SW

1	l ₁
2	Form
3	Oberfläche