



3.1
3.2
3.3

d min.	d max.	Länge l	b
A 16	20	110	3
A 25	28	136	4
A 30	32	136	4
A 34	36	170	5
A 40	42	170	5
A 45	50	206	6
A 52	55	206	6
A 58	62	240	7
A 65	70	240	7
A 68	75	240	7
A 80	90	280	8
A 95	100	280	8

3.4
3.5
3.6

Ausführung

- Stahl
brüniert
- RoHS

Hinweis

- siehe auch...
- Nutmuttern GN 1804.1 → Seite 966
 - Nutmuttern DIN 1804 → Seite 965
 - Ausgleich-Elemente GN 350 → Seite 1016
 - Ausgleich-Elemente GN 350.5 → Seite 1019
 - Ausgleich-Elemente GN 350.1 → Seite 1017
 - Ausgleich-Elemente GN 350.2 → Seite 1018

3.7
3.8

Bestellbeispiel	1	d min.
	2	d max.

DIN 1810-A34-36



3.9