



1.1  
1.2  
1.3  
1.4

<sup>1</sup> $d_1$	<sup>2</sup> $d_2$	$a$	$b$	$h_1$	$h_2 \approx$	Länge $l \approx$
16	M 8	7	12	12	34	56
20	M 10	9	14	14	42	70
25	M 12	11	18	18	53	87
32	M 16	15	22	22	66	109
40	M 20	18	28	28	84	140

2.1

**Ausführung**

- **Stahlguss** <sup>3</sup> —
  - entgratet
  - Spannfläche bearbeitet
- **Edelstahl-Feinguss** **NI**
  - nichtrostend, 1.4308
  - entgratet
  - Spannfläche bearbeitet
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

**Hinweis**

- siehe auch...
- *Doppelarmige Spannmuttern GN 99.7 (Stahl, verzinkt)* → Seite 481
  - *Doppelarmige Edelstahl-Spannmuttern GN 99.8* → Seite 481

2.2

**Auf Anfrage**

- Doppelarmige Spannmuttern GN 206.1 kunststoffbeschichtet

2.3

2.4

Bestellbeispiel (Stahl) <sup>1</sup> <sup>2</sup> <b>GN 206.1-32-M16</b>	1	$d_1$
	2	$d_2$

Bestellbeispiel (Edelstahl) <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <b>GN 206.1-20-M10-NI</b>	1	$d_1$
	2	$d_2$
	3	Werkstoff

