



1 2

**Stahl**

d <sub>1</sub>	Länge l					d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k
M 4	10	15	20	30	-	9	12	19	14	8
M 5	10	15	20	25	-	9	12	19	14	8
M 6	10	16	20	25	30	12	14	24	16,5	9,5
M 8	16	20	25	30	40	14	16	30	19,5	11
M 10	20	25	30	40	-	16	18	36	22,5	12,5

1 2

**Edelstahl**

d <sub>1</sub>	Länge l					d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k
M 5	10	15	20	25	-	9	12	19	14	8
M 6	10	16	20	25	30	12	14	24	16,5	9,5
M 8	20	25	30	40	-	14	16	30	19,5	11
M 10	20	25	30	45	55	16	18	36	22,5	12,5

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
schwarz, glänzend
- Schraube  
- Stahl  
verzinkt, blau passiviert  
- Edelstahl  
nichtrostend, 1.4567

3

**Hinweis**

siehe auch...

- Rändelschrauben GN 591 → Seite 595
- Rändelhohlschrauben GN 421.10 (mit MS-/KU-Druckzapfen) → Seite 600
- Rändelschrauben GN 591.5 (Schraube Edelstahl) → Seite 597
- Rändelhohlschrauben GN 421 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 1812

- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

NI

Bestellbeispiel (Stahl)	1	d <sub>1</sub>
	2	Länge l

Bestellbeispiel (Edelstahl)	1	d <sub>1</sub>
	2	Länge l
	3	Werkstoff

