



1

2

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
M 4	14	7,5	22	9,5	4,5	18,5	23
M 4	16	7,5	22	11,5	4,5	18,5	23
M 4	20	7,5	22	15,5	4,5	18,5	23
M 5	16	9	30	10	6	24,5	30,5
M 5	20	9	30	14	6	24,5	30,5
M 5	25	9	30	19	6	24,5	30,5
M 6	20	10,5	45	13,5	6,5	24,5	35
M 6	25	10,5	45	18,5	6,5	24,5	35
M 6	30	10,5	45	23,5	6,5	24,5	35
M 6	32	10,5	45	25,5	6,5	24,5	35

## Ausführung

- Griffkörper  
Zink-Druckguss  
kunststoffbeschichtet  
silber, RAL 9006, strukturmatt
- Schraubeneinsatz, Distanzhülse  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

## Hinweis

Klemmhebelsets GN 511 ersetzen bei Klemmhaltern die Innensechskantschrauben DIN 912. Er kommt an allen Klemmstellen zum Einsatz, wenn wiederholt geklemmt werden muss, z. B. zur Justage eines Anschlages.

In den Maßtabellen der Klemmhalter sind die passenden Klemmhebelsets für jedes Klemmgewinde angegeben.

Bestellbeispiel

GN 511-M5-25

1 d<sub>1</sub>2 l<sub>2</sub>