



elesa
Original design VTT-SST-p



| 1 d ₁ | 2 d ₂ | 3 Länge l | | | | | d ₃ | h ₁ | h ₂ ≈ |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----|----|----|----|----------------|----------------|------------------|
| 25 | M 5 | 10 | 16 | - | - | - | 12 | 20 | 10 |
| 32 | M 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 14 | 23 | 11,5 |
| 40 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 40 | - | 16 | 27 | 13,5 |
| 50 | M 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | 19 | 30 | 15 |
| 60 | M 12 | 30 | 40 | 50 | - | - | 22,5 | 34 | 18 |

Ausführung

Griff

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarz, matt

Gewindezapfen

Edelstahl 1.4301

RoHS

Auf Anfrage

- mit Gewindezapfen, Stahl verzinkt

Dreisterngriffschrauben GN 5342 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine „hygienische“ Ausführung entgegenkommt.

Hinweise

| | Seite |
|---|-------|
| GN 5337.4 Sterngriffschrauben (Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl) | QVX |
| GN 5337.4 Sterngriffschrauben mit Verliersicherungen GN 111.7 | QVX |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----|
| Kunststoff-Eigenschaften | QVX |
| Edelstahl-Eigenschaften | QVX |

Bestellbeispiel

GN 5342-50-M10-30

| | |
|----------|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 3 | Länge l |

