



1		2		3		h ₁	h ₂	s Vierkant
l ₁ Nennmaß	l ₁ Istmaß	d	l ₂					
40	41	M 5	16	20	-	28	18,5	13
40	41	M 6	20	25	-	28	18,5	13
55	56,5	M 6	20	25	-	33	21,5	15
55	56,5	M 8	20	25	-	33	21,5	15
67	68,5	M 8	20	25	30	37	24,5	16,5
67	68,5	M 10	20	30	-	37	24,5	16,5
80	82	M 10	20	30	-	41,5	25	20
93	94	M 12	30	-	-	46	28,5	21

Ausführung

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130° C
- schwarz, matt

Schraube

Stahl
verzinkt, blau passiviert

RoHS

T-Griffschrauben GN 563.1 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkkräfte erzielen.

Hinweise

GN 563.2 T-Griffe (Aluminium)

GN 563 T-Griffe (Kunststoff)

Seite

QVX

QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN 563.1-55-M8-20

1 l₁
2 d
3 l₂