



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> min.
M 10	18	8	80	60	20
M 12	20	10	100	70	25
M 16	24	12	120	85	35
M 20	30	16	140	95	40

### Ausführung

- Stahl  
Festigkeitsklasse 5  
brüniert
- *Festigkeitswerte von Muttern* → Seite 2152
- RoHS

### Hinweis

- siehe auch...
- *Schnellspann-Knebelmuttern GN 6305.1 (Stahl, verzinkt)* → Seite 514

Bestellbeispiel

**DIN 6305-M16**

1 d<sub>1</sub>