



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	e min.	m	sw
M 6	14	3	11,5	9	10
M 8	18	3,5	14,4	12	13
M 10	22	4	17,8	15	16
M 12	25	4	20	18	18
M 14	28	4	24,6	21	22
M 16	31	5	26,8	24	24
M 20	37	6	33,5	30	30
M 24	45	6	40	36	36
M 30	58	8	51,3	45	46
M 36	68	10	61,3	54	55

### Ausführung

- Stahl
  - Festigkeitsklasse 10
  - brüniert
- *Festigkeitswerte von Muttern* → Seite 2152
- RoHS

### Auf Anfrage

- Größe M10 mit Schlüsselweite 17

### Hinweis

Sechskantmuttern DIN 6331 werden für Verbindungen verwendet, die häufig angezogen und gelöst werden ( $m = 1,5 \times d_1$ ).

Der Bund der Mutter gestattet es, auf Unterlagscheiben zu verzichten.

Das amtliche Normblatt sieht die Größen M27, M42, und M48 vor, jedoch fehlt die Größe M14.

Bestellbeispiel

**DIN 6331-M16**

1 d<sub>1</sub>

