


3 Form

- L Griff schräg mit Bohrung
- N Griff schräg mit Gewinde



1	2	2							
l_1	d_1 Gewinde	d_2 H7 Bohrung	b	d_3	d_4	d_5	d_6	$h \approx$	$l_2 \approx$
63	M 8	B 8	12	16	12,5	20	8	33	60
80	M 10	B 10	14,5	20	16	20	9	40	76
100	M 12	B 12	18,5	25	20	25	11	50	95
125	M 16	B 16	24	32	25	32	15	63	119
160	M 20	B 20	30	40	31	40	18	80	152

Ausführung

Nabe / Schaft

- Stahl
- gedreht
- brüniert

Kugelknopf DIN 319

Kunststoff, Phenolharz (PF)
schwarz

RoHS

Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 200-M24 / B24 vor.

Hinweise

	Seite
GN 6337.3 Verstellbare Kugelgriffe	QVX
DIN 99 Kegelgriffe	QVX
GN 212 Spannhebel	QVX

Technische Informationen

ISO-Passungen	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

DIN 6337-100-M12-N

1	l_1
2	d_1 (d_2)
3	Form