



Flachkopfschraube DIN 923



1

2

d ₁	b	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s -0,5	Schraube DIN 923
38	7,5	9	6	19,6	11	29	19	9,8	M 6 x 10
43	9,5	9	8	21,6	14	32,5	21	9,8	M 6 x 10
48	11,5	9	10	23,6	17	36,5	23	9,8	M 6 x 10
61	13,5	11	12	29,6	22	45	29	11,8	M 8 x 12
68	17,5	11	16	33,6	25	50	33	11,8	M 8 x 12
74	21,5	11	20	36,6	28	55	36	11,8	M 8 x 12
82	25,5	11	24	40,6	32	62	40	15,8	M 8 x 16
97	32	11	30	49	39	73	48	15,8	M 8 x 16

Ausführung

- Stahl
 - vergütet
 - brüniert
- Flachkopfschraube DIN 923
 - brüniert
- RoHS

Hinweis

Schwenkscheiben DIN 6371 übertragen die Spannkraft einer Schraube oder Mutter auf das Werkstück. Nach dem Lösen des Gewindes können sie aus dem Spannbereich geschwenkt werden. Gleichzeitig sind sie unverlierbar.

Flachkopfschrauben DIN 923 gehören zum Lieferumfang.

Bestellbeispiel

DIN 6371-48-11,5

1 d₁

2 b