



**3 Form**

- A ohne Rändel
- B mit Rändel

<b>1</b> d <sub>1</sub>	<b>2</b> d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t min.
21	M 4	12,5	18	10,5	10
21	M 5	12,5	18	10,5	10
25	M 6	14,5	22,5	14	12
25	M 8	14,5	22,5	14	12
31	M 8	18,5	27	17	15
31	M 10	18,5	27	17	17

**Ausführung**

- **GN 676.1**  
Stahl  
brüniert
- **GN 676.5**  
Edelstahl  
- nichtrostend, 1.4305  
- matt gestrahlt
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

**Hinweis**

Knöpfe GN 676.1 / GN 676.5 werden als Bedienelement für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt.

Die Ausführung mit Rändel (Form B), kann als Rändelmutter verwendet werden.

siehe auch...

- *Rändelknöpfe GN 676* → Seite 82
- *Flache Knöpfe GN 75* → Seite 80
- *Flache Edelstahl-Knöpfe GN 75.5* → Seite 80

Bestellbeispiel (Stahl) <b>GN676.1-21-M5-B</b>	<b>1</b> d <sub>1</sub>
	<b>2</b> d <sub>2</sub>
	<b>3</b> Form

Bestellbeispiel (Edelstahl) <b>GN676.5-31-M10-A</b>	<b>1</b> d <sub>1</sub>
	<b>2</b> d <sub>2</sub>
	<b>3</b> Form