



3.1

3.2

3.3

3.4

1

2

d <sub>1</sub> H9	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	Länge l	r	s -0,2	t min.	w min.
6	M 6	10	14	22	8,5	6	12	218°
8	M 8	14	18	29	12	8	16	218°
10	M 10	18	23	35	14	10	20	212°
12	M 12	20	27	43	17	12	24	216°
14	M 14	24	30	50	19	14	28	214°
16	M 16	26	36	56	22	16	32	216°

3.5

3.6

**Ausführung**

- Stahl - Festigkeitsklasse 5 - verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl nichtrostend, 1.4305 **NI**
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

3

**Hinweis**

Gelenkstücke GN 752 sind auf die Abmessungen von Gabelköpfen DIN 71752 bzw. Gabelgelenken GN 751 abgestimmt.

siehe auch...

- Augenmuttern GN 444.2 → Seite 969
- Gabelköpfe DIN 71752 → Seite 1470 ff.
- Gabelgelenke GN 751 → Seite 1470 ff.

3.7

3.8

3.9

Bestellbeispiel (Stahl)	1	d <sub>1</sub>
<b>GN 752-10-M10</b>	2	d <sub>2</sub>

Bestellbeispiel (Edelstahl)	1	d <sub>1</sub>
<b>GN 752-8-M8-NI</b>	2	d <sub>2</sub>
	3	Werkstoff