



Form A



Form B



**5 Form**

A ohne Bohrungen

B mit Bohrungen

2

3

4

h <sub>1</sub>		b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	m	s
ALM	STB								
30	30	30	30	18	6,2	18	15	-	4
30	30	30	60	18	6,2	18	15	30	4
40	40	40	40	24	8,2	24	20	-	5
40	40	40	80	24	8,2	24	20	40	5
50	-	50	50	30	10,2	30	25	-	6
50	-	50	100	30	10,2	30	25	50	6

**Ausführung**

- Baustahl scharfkantig gezogen brüniert
- Aluminium gepresst matt, gleitgeschliffen
- RoHS

1

**Hinweis**

**STB**

Montage-Winkel GN 970 werden universell zum rechtwinkligen Verbinden und Befestigen von z.B. Auflageplatten oder Abdeckungen verwendet.

**ALM**

Die Form A erlaubt das Einbringen anwendungsspezifischer Bohrbilder sowie die Befestigung durch Schweißen.

Die Montagewinkel der Form B sind in Abhängigkeit der Länge l<sub>1</sub> mit 2 oder 4 Bohrungen versehen.

siehe auch...

- Winkel, Laschen GN 967 → Seite 1595

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	h <sub>1</sub>
3	b <sub>1</sub>
4	l <sub>1</sub>
5	Form

1 2 3 4 5  
**GN970-STB-40-40-80-A**