



1

2

$l_1$			$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2 \approx$	$l_2 \approx$
GN 99.5	GN 99.6	GN 99.6						
	1.4301	1.4404 (A4)						
63	63	63	M 8	16	10	12,5	30,5	60
80	80	80	M 10	20	12	15	37	76
100	100	100	M 12	25	14	19	46	95
125	125	-	M 16	32	18	25	58,5	119
160	160	-	M 20	40	20	31	73	152

### Ausführung

- **GN 99.5**  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- **GN 99.6**  
Edelstahl  
- nichtrostend, 1.4301  
- nichtrostend, 1.4404  
- matt gestrahlt
- Schaft stumpf aufgeschweißt
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

3

### Hinweis

siehe auch...

- *Kegelgriffe DIN 99 (Stahl, brüniert)* → Seite 502
- *Edelstahl-Kegelgriffe DIN 99 (matt gestrahlt)* → Seite 502
- *Spannmuttern GN 206 (Stahlguss)* → Seite 508
- *Edelstahl-Spannmuttern GN 206* → Seite 508

Bestellbeispiel (Stahl)

**GN 99.5-100-M12**

1	$l_1$
2	$d_1$

Bestellbeispiel (Edelstahl 1.4301)

**GN 99.6-80-M10**

1	$l_1$
2	$d_1$

Bestellbeispiel (Edelstahl 1.4404)

**GN 99.6-80-M10-A4**

1	$l_1$
2	$d_1$
3	Werkstoff