


Einbaubeispiel



1

Länge l	Werkstoff NI Werkstoff AL	Werkstoff A4	d ₁	d ₂ Stift	s ₁	s ₂
60	-	-	10	6	12	2
80	80	80	13	8	15,5	2
100	100	100	16	10	20	3
120	120	120	16	11	20	3
150	-	-	20	13	25,5	3
180	-	-	20	14	25,5	3

Ausführung

2

- **Edelstahl**
 - nichtrostend, 1.4301 **NI**
 - Stift / Scheibe
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305
 - **Edelstahl**
 - nichtrostend, 1.4401 **A4**
 - Stift / Scheibe
Edelstahl, nichtrostend, 1.4401
 - **Aluminium** **AL**
 - schweißbar, 3.3206
 - Stift / Scheibe
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

Hinweis

Scharniere GN 128.2 werden aus gezogenem, schweißbarem Edelstahl- bzw. Aluminiumprofil hergestellt.

Der Scharnierstift ist in der unteren Scharnierhälfte fest fixiert.

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten* → Seite 1284 ff.

Bestellbeispiel

GN 128.2-80-A4

- 1 Länge l
- 2 Werkstoff

