



Montagebeispiele

Anwendungsbeispiel



d₁	d₂ +0,1 Bohrung	d₃ -0,05	l₁ -0,2	l₂	sw
M 12 x 1,5	B 4,2	12	10	13	13
M 12 x 1,5	B 5,2	12	10	13	13
M 12 x 1,5	B 6,2	12	10	13	13
M 16 x 1,5	B 8,2	16	12	15	17
M 16 x 1,5	B 10,2	16	12	15	17
M 16 x 1,5	B 12,2	16	12	15	17

Ausführung

GN 412.2

- Stahl
- gehärtet
- brüniert

GN 412.4

- Edelstahl 1.4057
- gehärtet
- RoHS

Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4 werden insbesondere in Verbindung mit Rastbolzen / Rastriegeln eingesetzt.
Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 und GN 612.1.

Hinweise

	Seite
GN 412.1 Haltestücke (Zink-Druckguss)	QVX
GN 612.1 Haltestücke	QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften	QVX
-------------------------	-----

Zubehör

GN 909 Niedrige Sechskantmuttern (Stahl)	QVX
GN 909.5 Niedrige Sechskantmuttern (Edelstahl)	QVX

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 412.2-M12x1,5-B5,2	1	d ₁
	2	d ₂

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 412.4-M16x1,5-B10,2	1	d ₁
	2	d ₂