



d₁	d₂	Länge l				b	d₃	h₁	h₂	t min.
20	M 4	6	10	-	-	9	8	8	3,5	7
26	M 4	12	16	-	-	11	10	10	4,5	7
26	M 5	10	12	16	-	11	10	10	4,5	8
26	M 6	12	16	20	25	11	10	10	4,5	8
34	M 6	16	20	25	30	13	12	12	5	10
34	M 8	16	20	25	30	13	12	12	5	9

Ausführung

- Edelstahl-Feinguss
 - 1.4308 **NI**
 - 1.4408 **A4**
 - matt gestrahlt **MT**
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Flügelschrauben GN 433 und Flügelmuttern GN 434 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Die ergonomische Form und der vorstehende Bund erleichtern die Bedienung.

Die Ausführung in Edelstahl A4 kann aufgrund des verwendeten Werkstoffs in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

siehe auch...

- Flügelmuttern GN 834 (Edelstahl) → Seite 618
- Flügelschrauben GN 835 (Edelstahl) → Seite 619
- Kreuzgriffe DIN 6335 (Edelstahl) → Seite 582

Bestellbeispiel (Innengewinde)

GN 434-NI-26-M6-MT

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
5	Oberfläche

Bestellbeispiel (Schraube)

GN 433-NI-34-M8-20-MT

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l
5	Oberfläche