





GN 480.3



GN 480.5



Anwendungsbeispiele



1	2	3
GN 480.3		
d	l ₁	l ₂
Durchmesser		
D 8	30	90
D 8	50	150
D 8	80	240
D 10	50	150
D 10	70	210
D 10	100	300

1	2	3
GN 480.5		
d	l ₁	l ₂
Durchmesser		
D 8	30	60
D 8	50	100
D 8	80	160
D 10	50	100
D 10	70	140
D 10	100	200

Ausführung

- **Edelstahl** **NI**
 - nichtrostend, 1.4301
 - blank
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

Auf Anfrage

- andere Maße für l₁ und l₂

Hinweis

Edelstahl-Haltestangen GN 480.3 und GN 480.5 sind bezüglich ihrer Abmessungen für die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt. Kompakte und platzsparende Klemmhalter-Aufbauten lassen sich mittels der gekröpften / abgewinkelten Edelstahl-Haltestangen mit wenigen Komponenten effizient und kostengünstig realisieren.

siehe auch...

- *Haltestangen / Halterohre GN 480.1* → Seite 1833

Bestellbeispiel (abgewinkelt)

1	d
2	l ₁
3	l ₂
4	Werkstoff

GN 480.3-D10-50-150-NI

Bestellbeispiel (gekröpft)

1	d
2	l ₁
3	l ₂
4	Werkstoff

GN 480.5-D8-80-160-NI