



1 2 3

n	d	Stahl						Edelstahl						b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>
		16	20	25	30	40	60	20	25	30	40	60					
8	M 6	16	20	25	30	40	60	20	25	30	40	60	16	4,5	1,5	8	
8	M 8	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4,5	1,5	8	
10	M 6	16	20	25	30	40	60	20	25	30	40	60	19,5	5,5	4	8,5	
10	M 8	20	25	30	40	60	-	20	25	30	40	60	19,5	5,5	4	8,5	

Ausführung

- Stahl, verzinkt, blau passiviert **SZ**
- Edelstahl, blank **NB**
- RoHS

Zubehör

- Bundmuttern GN 53b → Seite QVX

Hinweis

Hammerkopfschrauben GN 52b befestigen Anbauteile und Zubehör in der Nut von Aluprofilen. Sie werden an beliebiger Stelle in die Nut des Aluprofils eingebracht und durch eine 90°-Drehung fixiert.

Die Verbindung ist leitfähig.

siehe auch...

- Aluprofile GN 10b (Profiltyp leicht) → Seite QVX
- Aluprofile GN 10b (Profiltyp schwer) → Seite QVX

How to order

1 2 3 4  
GN 52b-10 M8 30-SZ

1	n
2	d
3	l <sub>1</sub>
4	Werkstoff / Oberfläche

