



1 d ₁	2 d ₂	3 Länge l			d ₃	h ₁	h ₂	t
32	M 5	10	20	40	14	26	16	10
32	M 6	10	20	40	14	26	16	12
40	M 6	10	20	40	16	30	17	12
40	M 8	16	30	50	16	30	17	14
50	M 8	16	30	50	19	35	19	14
50	M 10	20	30	50	19	35	19	16
60	M 10	20	30	50	22	41	22	16
60	M 12	20	30	50	22	41	22	18

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 90 °C
- Farben (glänzend):
schwarz, RAL 9005 **● SW**
orange, RAL 2004 **● OR**
(nur Ausführung mit Gewindebuchse)
- Buchse
Messing
- Schraube
Stahl verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS



Hinweis

Durch die Form der Dreikantgriffe GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.

Bestellbeispiel (Buchse)

GN 5339-40-M8-OR

1	d ₁
2	d ₂
4	Farbe

Bestellbeispiel (Schraube)

GN 5339-50-M10-30-SW

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l
4	Farbe