



1.1

1.2

1.3

1.4

1		2		3				
l_1		d	l_2			h_1	h_2	s
Nennmaß	Istmaß							Vierkant
40	41	M 5	16	20	-	28	18,5	13
40	41	M 6	20	25	-	28	18,5	13
55	56,5	M 6	20	25	-	33	21,5	15
55	56,5	M 8	20	25	-	33	21,5	15
67	68,5	M 8	20	25	30	37	24,5	16,5
67	68,5	M 10	20	30	-	37	24,5	16,5
80	82	M 10	20	30	-	41,5	25	20
93	94	M 12	30	-	-	46	28,5	21

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt
- Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

T-Griffschrauben GN 563.1 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkraften erzielen.

2.1

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel

GN 563.1-55-M8-20

- 1 l_1
- 2 d
- 3 l_2

